

**Garant****Kombinuotų veržliarakčių rinkinys, Raktų skaičius: 9****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 613610 9      |
| GTIN             | 4062406219673 |
| Produktų klasė   | 61A           |

**Aprašymas****Modelis:**

Veržliaraktis kaldintas šampuojant, siauros pločio tolerancijos ribos.

Su optimizuotu profilio kotu, užtikrinančiu puikų sukibimą ir ergonomišką darbą. Ypač patvarus ir tvirtas. Kilpos pusė su **HT-drive** profiliu.

**Standartas:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Apdirbama medžiaga:**

Chrome-Alloy-Steel; chromuotas (smūgiams atspari danga); glotniai nuapvalintas paviršius.

**Tiekimo sudėtis:**

Po 1 kombinuotą veržliaraktį Nr. 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970:

Dyd. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19

**Pastaba:**

**HT-Drive** – itin tikslus profilis.<br>**Privalumai:**

- varžtai suimami už šoninių paviršių; varžtai tausojami; varžtai ilgiau tinkami naudoti;
- didesnis varžto ir įrankio kontaktinis paviršius; patikimas suėmimas ir didesnis jėgos perdavimas.

**Techninis aprašymas**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Produkto rūšis | Veržliaraktis |
|----------------|---------------|

**Priedai**

|   |            |
|---|------------|
| Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 16 mm  | 613500 16  |
| Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 16 mm  | 613600 16  |
| Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 13 mm  | 613600 13  |
| Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 19 mm  | 613600 19  |
| Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 8 mm   | 613600 8   |
| Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 7 mm   | 613600 7   |
| Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 10 mm  | 613600 10  |
| Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 5,5 mm | 613600 5,5 |
| Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 18 mm  | 613600 18  |
| Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 17 mm  | 613600 17  |