

Garant
Kombinuotas veržliaraktis, ilgas modelis, Rakto dydis: 8mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	614600 8
GTIN	4062406219680
Produktų klasė	61A

Aprašymas
Modelis:

Veržliaraktis kaldintas šampuojant, siauros pločio tolerancijos ribos.

Patogus laikyti profilis. Ypač patvarus ir tvirtas. **Kilpos pusė giliai įgaubta.**

Standartas:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel; chromuotas (smūgiams atspari danga); glotniai nuapvalintas paviršius.

Pastaba:

HT-drive – ypatingas profilis. Ypatingai tikslaus profilio įstatymo lizdas – sukurtas aviacijos ir kosmoso pramonei. Įrankiai su šiuo profiliu atpažįstami pagal **HT-drive** ženklą. **Privalumai:**

- **Varžtai suimami už šoninių paviršių. – Varžtai tausojami. – Varžtai ilgiau tinkami naudoti.**
- **Didesnis varžto ir įrankio kontaktinis paviršius. – Patikimas suėmimas ir didesnis jėgos perdavimas.**

Techninis aprašymas

Raktų dydžių matmenys	metrais
Rakto dydis	8 mm
maksimalus žiočių aukštis h1	5 mm
Rakto ilgis L	145 mm
maksimalus kilpos aukštis h _{2 maks.}	7 mm
Žiedo padėtis	10 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldintas šampuojant

Medžiaga	Chrome-Alloy-Steel
Paviršius	ant nikelio chromuoti
nekibirkščiuojantis	ne
Kilpa giliai įgaubta	taip
Produkto rūšis	Veržliaraktis