

Garant**Kombinuotų veržliarakčių rinkinys, ilgas modelis, Raktų skaičius: 9****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	614610 9
GTIN	4062406219697
Produktų klasė	61A

Aprašymas**Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.

Patogus laikyti profilis. Ypač patvarus ir tvirtas. **Kilpos pusė giliai įgaubta.**

Standartas:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel; chromuotas (smūgiams atspari danga); glotniai nuapvalintas paviršius.

Tiekimo sudėtis:

Po 1 kombinuotą veržliaraktį Nr. 614600 / 614200 / 614900: Dyd. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24

Pastaba:

HT-drive – ypatingas profilis. Ypatingai tikslaus profilio įstatymo lizdas – sukurtas aviacijos ir kosmoso pramonei. Įrankiai su šiuo profiliu atpažįstami pagal **HT-drive** ženklą. **Privalumai:**

- **varžtai suimami už šoninių paviršių; varžtai tausojami; varžtai ilgiau tinkami naudoti;**
- **didesnis varžto ir įrankio kontaktinis paviršius; patikimas suėmimas ir didesnis jėgos perdavimas.**

Techninis aprašymas

Raktų dydžių matmenys	metrais
Raktų skaičius	9
Žiedo padėtis	10 laipsniai

Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	matinis chromuotas
Kilpa giliai įgaubta	taip
Prailginti	taip
Produkto rūšis	Veržliaraktis

Priedai

Kombinuotas veržliaraktis, ilgas modelis Rakto dydis 17 mm	614600 17
Kombinuotas veržliaraktis, ilgas modelis Rakto dydis 22 mm	614600 22
Kombinuotas veržliaraktis, ilgas modelis Rakto dydis 13 mm	614600 13
Kombinuotas veržliaraktis, ilgas modelis Rakto dydis 19 mm	614600 19
Kombinuotas veržliaraktis, ilgas modelis Rakto dydis 21 mm	614600 21
Kombinuotas veržliaraktis, ilgas modelis Rakto dydis 18 mm	614600 18
Kombinuotas veržliaraktis, ilgas modelis Rakto dydis 10 mm	614600 10
Kombinuotas veržliaraktis, ilgas modelis Rakto dydis 16 mm	614600 16
Kombinuotas veržliaraktis, ilgas modelis Rakto dydis 24 mm	614600 24