

Garant**Kilpinis veržliaraktis, Rakto dydis: 14mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	613600 14
GTIN	4062406220068
Produktų klasė	61A

Aprašymas**Modelis:**

Veržliaraktis kaldintas šampuojant, siauros pločio tolerancijos ribos.

Su optimizuotu profilio kotu, užtikrinančiu puikų sukibimą ir ergonomišką darbą. Ypač patvarus ir tvirtas. Kilpos pusė su **HT-drive** profiliu.

Standartas:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel; chromuotas (smūgiams atspari danga); glotniai nuapvalintas paviršius.

Pastaba:

HT-Drive – itin tikslus profilis.

Privalumai:

- varžtai suimami už šoninių paviršių; varžtai tausojami; varžtai ilgiau tinkami naudoti;
- didesnis varžto ir įrankio kontaktinis paviršius; patikimas suėmimas ir didesnis jėgos perdavimas.

Techninis aprašymas

Rakto dydis	14 mm
maksimalus kilpos aukštis $h_{2\text{maks}}$	12 mm
Rakto ilgis L	165 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
maksimalus žiočių aukštis h_1	6,5 mm
Norma	DIN 3113 A

Norma	ISO 3318
Norma	ISO 7738
Gamintojo metodas	kaldintas štampuojant
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	matinis chromuotas
Produkto rūšis	Veržliaraktis