

**Garant****Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas, Rakto dydis: 16X18mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	615600 16X18
GTIN	4062406220952
Produktų klasė	61A

**Aprašymas****Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.

Patogus laikyti profilis. Ypač patvarus ir tvirtas. Kilpos pusės su **HT-drive** profiliu.

**Standartas:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Apdirbama medžiaga:**

Chrome-Alloy-Steel; chromuotas (smūgiams atspari danga); glotniai nuapvalintas paviršius.

**Pastaba:**

**HT-Drive** – itin tikslus profilis.

**Privalumai:**

- varžtai suimami už šoninių paviršių;
- varžtai tausojami;
- varžtai ilgiau tarnauja;
- didesnis varžto ir įrankio kontaktinis paviršius;
- patikimas suėmimas ir didesnis jėgos perdavimas.

**Techninis aprašymas**

maksimalus kilpos $\varnothing D_1$ maks.	25 mm
maksimalus kilpos $\varnothing D_2$ maks.	27 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Rakto dydis $_2$	18 mm
Rakto dydis $_1$	16 mm

Rakto ilgis L	270 mm
Žiedo padėtis	75 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldintas štampuojant
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	matinis chromuotas
Kilpa giliai įgaubta	taip
atvira kilpa	ne
Produkto rūšis	Veržliaraktis