

Garant
Dvikilpių veržliarakčių rinkinys, giliai įgaubti, Raktų skaičius: 13

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 615610 13 |
| GTIN | 4062406221133 |
| Produktų klasė | 61A |

Aprašymas
Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.

Patogus laikyti profilis. Ypač patvarus ir tvirtas. Kilpos pusės su **AS-drive** profiliu.

Standartas:

DIN 838 / ISO 3318

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel; chromuotas (smūgiams atspari danga); glotniai nuapvalintas paviršius.

Tiekimo sudėtis:

Po 1 dvikilpj veržliaraktį Nr. 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34; 36×41

Pastaba:

AS-drive – ypatingas profilis. Ypatingai tikslaus profilio įstatymo lizdas – sukurtas aviacijos ir kosmoso pramonei. Visi GARANTir STAHLWILLE dvipusiai kilpiniai veržliarakčiai yra su šiuo profiliu – pažymėti **AS-drive** ženkle.

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Raktų dydžių matmenys | metrais |
| Raktų skaičius | 13 |
| Žiedo padėtis | 75 laipsniai |
| Gamintojo metodas | kaldintas šampuojant |

| | |
|----------------------|--------------------|
| Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel |
| Paviršius | matinis chromuotas |
| Metrinė matų sistema | taip |
| Colinė matų sistema | ne |
| Kilpa giliai įgaubta | ne |
| Produkto rūšis | Veržliaraktis |

Priedai

| | |
|---|--------------|
| Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas Rakto dydis 16X17 mm | 615600 16X17 |
| Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas Rakto dydis 27X32 mm | 615600 27X32 |
| Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas Rakto dydis 36X41 mm | 615600 36X41 |
| Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas Rakto dydis 21X23 mm | 615600 21X23 |
| Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas Rakto dydis 10X11 mm | 615600 10X11 |
| Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas Rakto dydis 8X9 mm | 615600 8X9 |
| Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas Rakto dydis 12X13 mm | 615600 12X13 |
| Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas Rakto dydis 14X15 mm | 615600 14X15 |
| Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas Rakto dydis 20X22 mm | 615600 20X22 |
| Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas Rakto dydis 24X26 mm | 615600 24X26 |
| Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas Rakto dydis 6X7 mm | 615600 6X7 |
| Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas Rakto dydis 18X19 mm | 615600 18X19 |
| Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas Rakto dydis 30X34 mm | 615600 30X34 |