

Garant**Veržliaraktis abiem atvirais galais, Rakto dydis: 8X10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	610600 8X10
GTIN	4062406220198
Produktų klasė	61A

Aprašymas**Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.

Su optimizuotu profilio kotu, užtikrinančiu puikų sukibimą ir ergonomišką darbą. Ypač patvarus ir tvirtas.

Standartas:

DIN 3110 / ISO 3318

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, matinis, chromuotas.

Techninis aprašymas

Rakto dydis ₁	8 mm
Rakto ilgis L	140 mm
maksimalus žiočių dydis b1	20 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
maksimalus žiočių aukštis h	5 mm
maksimalus žiočių dydis b2	23 mm
Rakto dydis ₂	10 mm
Norma	ISO 3318
Norma	DIN 3110

Žiočių padėtis 1	15 laipsniai
Žiočių padėtis 2	15 laipsniai
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	matinis chromuotas
nekibirkščiuojantis	ne
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis	ne
Produkto rūšis	Veržliaraktis