

**Garant****Dvipusių veržliarakčių rinkinys, Raktų skaičius: 10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	610610 10
GTIN	4062406220488
Produktų klasė	61A

**Aprašymas****Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.

Patogus laikyti profilis. Ypač patvarus ir tvirtas.

**Standartas:****DIN 3110 / ISO 3318****Apdirbama medžiaga:**

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

**Tiekimo sudėtis:**

Po 1 dvikilpį veržliaraktį Nr. 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: Dyd. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×24; 27×30

**Techninis aprašymas**

Žiočių padėtis 1	15 laipsniai
Žiočių padėtis 2	15 laipsniai
Produkto rūšis	Veržliaraktis

**Priedai**

Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 8X9 mm	610600 8X9
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 21X24 mm	610600 21X24
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 14X15 mm	610600 14X15
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 27X30 mm	610600 27X30
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 10X11 mm	610600 10X11
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 20X22 mm	610600 20X22
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 12X13 mm	610600 12X13
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 16X17 mm	610600 16X17
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 6X7 mm	610600 6X7
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 18X19 mm	610600 18X19