

Garant**Kombinuotų veržliarakčių rinkinys, Raktų skaičius: 19****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	613610 19
GTIN	4062406220600
Produktų klasė	61A

Aprašymas**Modelis:**

Veržliaraktis kaldintas štampuojant, siauros pločio tolerancijos ribos.

Su optimizuotu profilio kotu, užtikrinančiu puikų sukibimą ir ergonomišką darbą. Ypač patvarus ir tvirtas. Kilpos pusė su **HT-drive** profiliu.

Standartas:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel; chromuotas (smūgiams atspari danga); glotniai nuapvalintas paviršius.

Tiekimo sudėtis:

Po 1 kombinuotą veržliaraktį Nr. 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970:

Dyd. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24

Pastaba:

HT-Drive – itin tikslus profilis.
Privalumai:

- varžtai suimami už šoninių paviršių; varžtai tausojami; varžtai ilgiau tinkami naudoti;
- didesnis varžto ir įrankio kontaktinis paviršius; patikimas suėmimas ir didesnis jėgos perdavimas.

Techninis aprašymas

Produkto rūšis	Veržliaraktis
----------------	---------------

Priedai

Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 24 mm	613600 24
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 9 mm	613600 9
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 22 mm	613600 22
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 6 mm	613600 6
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 14 mm	613600 14
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 8 mm	613600 8
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 5,5 mm	613600 5,5
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 19 mm	613600 19
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 13 mm	613600 13
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 21 mm	613600 21
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 12 mm	613600 12
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 16 mm	613600 16
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 17 mm	613600 17
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 7 mm	613600 7
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 18 mm	613600 18
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 20 mm	613600 20
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 15 mm	613600 15
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 11 mm	613600 11
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 10 mm	613600 10