

Garant**Dvikilpių veržliarakčių rinkinys, giliai įgaubti, Raktų skaičius: 10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	615610 10
GTIN	4062406221119
Produktų klasė	61A

Aprašymas**Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.

Patogus laikyti profilis. Ypač patvarus ir tvirtas. Kilpos pusės su **AS-drive** profiliu.

Standartas:

DIN 838 / ISO 3318

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel; chromuotas (smūgiams atspari danga); glotniai nuapvalintas paviršius.

Tiekimo sudėtis:

Po 1 dvikilpį veržliaraktį Nr. 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×24; 27×30

Pastaba:

AS-drive – ypatingas profilis. Ypatingai tikslaus profilio įstatymo lizdas – sukurtas aviacijos ir kosmoso pramonei. Visi GARANTir STAHLWILLE dvipusiai kilpiniai veržliarakčiai yra su šiuo profiliu – pažymėti **AS-drive** ženklais.

Techninis aprašymas

Raktų dydžių matmenys	metrais
Raktų skaičius	10
Žiedo padėtis	75 laipsniai

Gamintojo metodas	kaldintas šampuojant
Medžiaga	Chrome-Alloy-Steel
Paviršius	matinis chromuotas
Metrinė matų sistema	taip
Colinė matų sistema	ne
Kilpa giliai įgaubta	ne
Produkto rūšis	Veržliaraktis

Priedai

Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas Rakto dydis 16X17 mm	615600 16X17
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas Rakto dydis 6X7 mm	615600 6X7
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas Rakto dydis 12X13 mm	615600 12X13
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas Rakto dydis 8X9 mm	615600 8X9
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas Rakto dydis 10X11 mm	615600 10X11
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas Rakto dydis 21X24 mm	615600 21X24
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas Rakto dydis 20X22 mm	615600 20X22
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas Rakto dydis 27X30 mm	615600 27X30
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas Rakto dydis 18X19 mm	615600 18X19
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas Rakto dydis 14X15 mm	615600 14X15