



Gręžimo patronas su radialine fiksacija Extra RV Metalinis modelis, Tipas: 13-1/2



Užsakymo data

Užsakymo numeris	342204 13-1/2
GTIN	4019208450308
Produktų klasė	39R

Aprašymas

Modelis:

- Beraktis gręžimo patronas, su radialine fiksacija. Daugiau nebereikia jokio papildomo fiksavimo (net ir smūginio gręžimo metu).
- Ergonomiškas, paprastas naudoti, 6-briaunis pagalbinis raktas.
- Mažas radialinis mušimas.
- Konstrukcija su kiauryme, dešininei ir kairinei sukimosi kryptims (sriegis M5 arba M6).

Su apsauga nuo privažiavimo per arti.

Vienos dalies gręžimo griebtuvo korpusas; gręžimo griebtuvą galima atidaryti viena ranka, kai suklys gręžimo staklėse sustoja. Trumpa konstrukcija.

Techninis aprašymas

Neužveržto patrono ilgis	51 mm
Užveržto patrono ilgis	60,9 mm
maksimali prietaiso galia	1100 W
Laikiklis	1/2-20 in
Užspaudimo ribos	1,5 - 13 mm

Tipas	13 - 1/2
Išorinis Ø	42,4 mm
Radialinis užraktas	taip
Produkto rūšis	Beraktis gręžimo griebtuvas