


Garant**Centruojančių spaustuvių bazinis prietaisas Xtric, Tipas: 125SP****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	363000 125SP
GTIN	4062406219956
Produktų klasė	310

Aprašymas**Modelis:**

- Labai patogų pasiekti ir idealiai simetriškas.
- Visas grūdintas ir šlifuotas.
- Ruošinių ir detalių spaustuvas su minimalia lūpų / detalių pastūma.
- Kartu su kiaurymėmis LANG padėties nustatymo sistemai, pritaikomas prie GARANT ZeroClamp ir EROWA ITS148 (dyd. 50 ir 80) naudojant tarpinę plokštę.
- Lūpų keitimas be įrankių. Sukant lūpas galima keisti fiksavimo diapazoną.
- Automatizavimo sąsaja.
- Geniali greitojo lūpų keitimo be įrankių sistema.
- Užspaudimo jėga nuo 25 kN, kai sukimo momentas 90 Nm.
- Lengva ir patogų valdyti.
- Pakartojimo tikslumas <0,01 mm.
- Padalos paprastam ir patogiam užspaudimo modulių išdėstymui.
- Suklio veržlė su ar be paslankumo funkcijos.
- Užspaudimo briauna spaustukams.
- Centro nustatymas naudojant veržliaraktį.

Paskirtis:

Puikiai tinka 5 pusių apdirbimui. Centrinis užspaudimas.

Tinka:

Keičiamos lūpos Nr. 363010 – 363045.

Tiekimo sudėtis:

Bazinis bėgelis, suklys, suklio veržlės, **suklio dangtis Nr. 363083**.

Priedai pasirinktinai:

6-briauniai atsuktuvai Nr. 627424 dyd. 5, veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje Nr. 628600 dyd. 2, dinamometrinis raktas Nr. 656050, užmaunamo rakto galvutė Nr. 642229, spaustukai Nr. 363081

80 ir 361165 CS1. GARANT užveržimo varžtai Nr. 363190, adapterio plokštės Nr. 363079, 363080, 363085. Aukščio konsolė Nr. 363090(derinyje su Nr. 363079). Montavimo stotelė Nr. 358595 52/96.

Pastaba:

Tinkami uždedami kumšteliai Nr. 363010 – 363045 į tiekimo sudėtį neįeina. Užspaudimo situacija S2 susidaro pasukant lūpą. Užspaudimo tarpų naudojant XS ir XSP tipus su uždedamais kumšteliais nelieka.

Techninis aprašymas

Svoris	9 kg
Užspaudimo ribos S1	0 - 94 mm
Švytuoklės kampas	±2 laipsniai
Raktų dydžių matmenys	13 mm
Raktų dydžių matmenys	5 mm
maksimalus sukimo momentas	132 Nm
Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas	Xtric 125
L	220 mm
Užspaudimo ribos S2	92 - 180 mm
Serija	Xtric
Užspaudimo jėga iki maks.	32 kN
P	125 mm
Aukštis H	54 mm
Išilginis griovelis	20 mm
Žingsnis apačioje	96 mm
Produkto rūšis	Mašininis spaustuvas

Priedai

Suklio veržlė, slystanti dešinėn Tipas 125	363097 125
Adapterio plokštė centruojančiam spaustuvui ZS tipas / užspaudimo elemento Ø 125/120 mm	363080 125/120

Lygiagrečių pagrindų poramagnetiniai Aukštis 25 mm	363076 25
Minkštos keičiamos lūpos Tipas 160S	363034 160S
Suklio veržlė, slystanti dešinėn Tipas 125	363099 125
Minkštos keičiamos lūpos Tipas 160A	363034 160A
Lygiagrečių pagrindų poramagnetiniai Aukštis 20 mm	363076 20
Spaustukas Tipas CS1	361165 CS1
Lygiagrečių pagrindų poramagnetiniai Aukštis 12 mm	363076 12
Lygiagrečių pagrindų poramagnetiniai Aukštis 30 mm	363076 30
Lygiagrečių pagrindų poramagnetiniai Aukštis 30C mm	363076 30C
Adapterio plokštė centruojančiam spaustuvui ZS tipas / užspaudimo elemento Ø 125/138 mm	363080 125/138
Suklio guoliai sukomplektuoti Tipas 125/220	363008 125/220
Lygiagrečių pagrindų poramagnetiniai Aukštis 32C mm	363076 32C
Lygiagrečių pagrindų poramagnetiniai Aukštis 10 mm	363076 10
Lygiagrečių pagrindų poramagnetiniai Aukštis 32 mm	363076 32
Suklio veržlė, slystanti kairėn Tipas 125	363098 125