

Garant**Nupjovimo peilis Heavy Duty, neutralus, Peilio aukštis h5 / įpjovos plotis w: 100/8,0Lmm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|-----------------|
| Užsakymo numeris | 273558 100/8,0L |
| GTIN | 4062406221140 |
| Produktų klasė | 21U |

Aprašymas**Modelis:**

Peilio aukštis nuo 100 mm su keturiais lizdais plokštelėms!

Tinka:

Laikikliai Nr. 273984 – 274000 arba Nr. 319132; 319133 (VDI laikikliai).

Dėmesio:

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Peilio aukštis h ₅ | 100 mm |
| kai maksimalus ruošinio Ø | 1000 mm |
| Įpjovos plotis w | 8 mm |
| Bendras ilgis L | 760 mm |
| Paskirtis | neutralus |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Sistemos raktas | taip |
| galima atpjauti pagal ašį | ne |
| Produkto rūšis | Įpjovimo peilis |

