

Garant**Sriegpjovė, UNC: 1.3/8-6****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	142520 1.3/8-6
GTIN	4062406224219
Produktų klasė	11K

Aprašymas**Modelis:**

Uždara, forma su įpjova; **su paviršinėmis įpjovomis abiejose pusėse**, kad sriegimas taptų lengvesnis ir drožlės būtų kreipiamos pjovimo kryptimi. **1 3/4 žingsnių įpjova.**

Paskirtis:

UNC coliniams stambiems sriegiams ASME – B1.1.

Tolerancijos klasė: 2A

Vijų skaičius colyje: 6

Sriegio Ø: 34,93 mm

Išorinis Ø: 65 mm

Aukštis: 25 mm

Techninis aprašymas

Sriegio Ø	34,93 mm
Vijų skaičius colyje	6
Išorinis Ø	65 mm
Aukštis	25 mm

Sriegio dydis	1.3/8-6 UNC
Pjovimo kryptis	dešininis
Sriegio tipas	UNC
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS
Norma	EN 22568
Tolerancijos klasė	2A
Produkto rūšis	Sriegpjovė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Alyva	tinka		
sausasis	ribotai tinka		