

Garant**Sriegpjovė Kairinis sriegis, M-LH: M33****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	140620 M33
GTIN	4062406221836
Produktų klasė	11K

Aprašymas**Modelis:**

Uždara forma su įpjova.

1 3/4 žingsnių įpjova.

Pjovimo kryptis: kairinė

Tolerancijos klasė: DIN 13 6g

Žingsnis: 3,5 mm

Išorinis Ø: 65 mm

Aukštis: 25 mm

Techninis aprašymas

Išorinis Ø	65 mm
Tolerancijos klasė	DIN 13 6g
Žingsnis	3,5 mm
Aukštis	25 mm
Sriegio dydis	M33

Sriegio tipas	M-LH
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS
Norma	EN 22568
Pjovimo kryptis	kairinė
Produkto rūšis	Sriegpjovė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Alyva	tinka		
sausasis	ribotai tinka		