

**Garant****Sriegpjovė HSS-E, MF: 20X0,75****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	141055 20X0,75
GTIN	4062406223502
Produktų klasė	11K

**Aprašymas****Modelis:**

Uždara forma su įpjova; **abiejose pusėse paviršinės įpjovos.**

**2 žingsnių įpjova. Nugludintas ir įzotintas paviršius, priekinis pjovimo kampas apie 15°.**

**Nerūdijančiajam ir itin tvirtam plienui.**

Pjovimo kryptis: dešininis

Tolerancijos klasė: DIN 13 6g

Žingsnis: 0,75 mm

Išorinis Ø: 45 mm

Aukštis: 14 mm

**Techninis aprašymas**

Žingsnis	0,75 mm
Išorinis Ø	45 mm
Aukštis	14 mm
Tolerancijos klasė	DIN 13 6g

Sriegio dydis	M20×0,75
Sriegio tipas	MF
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS E
Norma	EN 22568
Pjovimo kryptis	dešininis
Produkto rūšis	Sriegpjovė

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka		
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka		
Alyva	tinka		
sausasis	ribotai tinka		