

Garant**Sriegpjovė HSS, MF: 7X0,5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	141050 7X0,5
GTIN	4062406222918
Produktų klasė	11K

Aprašymas**Modelis:**Uždara forma su įpjova; **abiejose pusėse paviršinės įpjovos.****1 3/4 žingsnių įpjova.**

Pjovimo kryptis: dešininis

Tolerancijos klasė: DIN 13 6g

Žingsnis: 0,5 mm

Išorinis Ø: 25 mm

Aukštis: 9 mm

Techninis aprašymas

Tolerancijos klasė	DIN 13 6g
Išorinis Ø	25 mm
Aukštis	9 mm
Žingsnis	0,5 mm
Sriegio dydis	M7×0,5

Sriegio tipas	MF
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS
Norma	EN 22568
Pjovimo kryptis	dešininis
Produkto rūšis	Sriegpjovė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Alyva	tinka		
sausasis	ribotai tinka		