

**Garant****Sriegpjovė, M: M22****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 140400 M22    |
| GTIN             | 4062406221768 |
| Produktų klasė   | 11K           |

**Aprašymas****Modelis:**

Uždara, forma su įpjova. **≥M3 su paviršinėmis įpjovomis abiejose pusėse**, kad būtų lengviau sriegti ir drožlės būtų kreipiamos pjovimo kryptimi. **2 žingsnių įpjova. Pritrintas ir įzotintas paviršius**; priekinis pjovimo kampas apie 15°.

Pjovimo kryptis: dešininis

Tolerancijos klasė: DIN 13 6g

Žingsnis: 2,5 mm

Išorinis Ø: 55 mm

Aukštis: 22 mm

**Techninis aprašymas**

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Aukštis            | 22 mm     |
| Žingsnis           | 2,5 mm    |
| Tolerancijos klasė | DIN 13 6g |
| Išorinis Ø         | 55 mm     |

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Sriegio dydis   | M22          |
| Sriegio tipas   | M            |
| Profilio kampas | 60 laipsniai |
| Ašmenys         | HSS E        |
| Norma           | EN 22568     |
| Pjovimo kryptis | dešininis    |
| Produkto rūšis  | Sriegpjovė   |

### Vartotojo duomenys

|                                 | Paskirtis     | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         |                |           |
| Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         |                |           |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         |                |           |
| Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup> | tinka         |                |           |
| Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup> | ribotai tinka |                |           |
| INOX <900 N/mm <sup>2</sup>     | tinka         |                |           |
| INOX >900 N/mm <sup>2</sup>     | ribotai tinka |                |           |
| Alyva                           | tinka         |                |           |
| sausasis                        | ribotai tinka |                |           |