

**Garant****Sriegpjovė 6g, M: M56****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	140300 M56
GTIN	4062406221645
Produktų klasė	11K

**Aprašymas****Modelis:**

Uždara, forma su įpjova. **≥ M3 su paviršinėmis įpjovomis abiejose pusėse**, kad būtų lengviau sriegti ir drožlės būtų kreipiamos pjovimo kryptimi. **1 3/4 žingsnių įpjova.**

Pjovimo kryptis: dešininis

Tolerancijos klasė: DIN 13 6g

Žingsnis: 5,5 mm

Išorinis Ø: 105 mm

Aukštis: 36 mm

**Techninis aprašymas**

Išorinis Ø	105 mm
Aukštis	36 mm
Tolerancijos klasė	DIN 13 6g
Žingsnis	5,5 mm
Sriegio dydis	M56

Sriegio tipas	M
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS
Norma	EN 22568
Pjovimo kryptis	dešininis
Produkto rūšis	Sriegpjovė

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Alyva	tinka		
sausasis	ribotai tinka		