

Garant**Sriegpjovė HSS, MF: 56X2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	141050 56X2
GTIN	4062406222833
Produktų klasė	11K

Aprašymas**Modelis:**Uždara forma su įpjova; **abiejose pusėse paviršinės įpjovos.****1 3/4 žingsnių įpjova.**

Pjovimo kryptis: dešininis

Tolerancijos klasė: DIN 13 6g

Žingsnis: 2 mm

Išorinis Ø: 105 mm

Aukštis: 22 mm

Techninis aprašymas

Žingsnis	2 mm
Išorinis Ø	105 mm
Tolerancijos klasė	DIN 13 6g
Aukštis	22 mm
Sriegio dydis	M56x2

Sriegio tipas	MF
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS
Norma	EN 22568
Pjovimo kryptis	dešininis
Produkto rūšis	Sriegpjovė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Alyva	tinka		
sausasis	ribotai tinka		