

Garant**Sriegpjovė, G: G3.1/2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	142050 G3.1/2
GTIN	4062406224066
Produktų klasė	11K

Aprašymas**Modelis:**

Uždara, forma su įpjova; **su paviršinėmis įpjovomis abiejose pusėse**, kad sriegimas taptų lengvesnis ir drožlės būtų kreipiamos pjovimo kryptimi. **1 3/4 žingsnių įpjova.**

Paskirtis:

Cilindriniam Whitworth vamzdiniam sriegiui DIN ISO 228/1.

Norma: EN 24231

Vijų skaičius colyje: 11

Sriegio Ø: 100,33 mm

Išorinis Ø: 150 mm

Aukštis: 25 mm

Techninis aprašymas

Sriegio Ø	100,33 mm
Pjovimo kryptis	dešininis
Tolerancijos klasė	A
Sriegio dydis	G3.1/2

Išorinis Ø	150 mm
Vijų skaičius colyje	11
Aukštis	25 mm
Sriegio tipas	G
Profilio kampas	55 laipsniai
Ašmenys	HSS
Norma	EN 24231
Produkto rūšis	Sriegpjovė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Alyva	tinka		
sausasis	ribotai tinka		