

Garant**Sriegpjovė Kairinis sriegis, M-LH: M9****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	140620 M9
GTIN	4062406221799
Produktų klasė	11K

Aprašymas**Modelis:**

Uždara forma su įpjova.

1 3/4 žingsnių įpjova.

Pjovimo kryptis: kairinė

Tolerancijos klasė: DIN 13 6g

Žingsnis: 1,25 mm

Išorinis Ø: 25 mm

Aukštis: 9 mm

Techninis aprašymas

Tolerancijos klasė	DIN 13 6g
Aukštis	9 mm
Žingsnis	1,25 mm
Išorinis Ø	25 mm
Sriegio dydis	M9

Sriegio tipas	M-LH
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS
Norma	EN 22568
Pjovimo kryptis	kairinė
Produkto rūšis	Sriegpjovė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Alyva	tinka		
sausasis	ribotai tinka		