

Garant**Sriegpjovė HSS, MF: 5,5X0,5**

Užsakymo data

| | |
|------------------|----------------|
| Užsakymo numeris | 141050 5,5X0,5 |
| GTIN | 4062406222741 |
| Produktų klasė | 11K |

Aprašymas

Modelis:

Uždara forma su įpjova; **abiejose pusėse paviršinės įpjovos.**

1 3/4 žingsnių įpjova.

Pjovimo kryptis: dešininis

Tolerancijos klasė: DIN 13 6g

Žingsnis: 0,5 mm

Išorinis Ø: 20 mm

Aukštis: 5 mm

Techninis aprašymas

| | |
|--------------------|-----------|
| Išorinis Ø | 20 mm |
| Žingsnis | 0,5 mm |
| Aukštis | 5 mm |
| Tolerancijos klasė | DIN 13 6g |
| Sriegio dydis | M5,5×0,5 |

| | |
|-----------------|--------------|
| Sriegio tipas | MF |
| Profilio kampas | 60 laipsniai |
| Ašmenys | HSS |
| Norma | EN 22568 |
| Pjovimo kryptis | dešininis |
| Produkto rūšis | Sriegpjovė |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|--------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis (trumpadrožlis) | ribotai tinka | | |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | | |
| Alyva | tinka | | |
| sausasis | ribotai tinka | | |