

**Garant****Sriegpjovė 6g, M: M36****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 140300 M36    |
| GTIN             | 4062406221188 |
| Produktų klasė   | 11K           |

**Aprašymas****Modelis:**

Uždara, forma su įpjova. **≥ M3 su paviršinėmis įpjovomis abiejose pusėse**, kad būtų lengviau sriegti ir drožlės būtų kreipiamos pjovimo kryptimi. **1 3/4 žingsnių įpjova.**

Pjovimo kryptis: dešininis

Tolerancijos klasė: DIN 13 6g

Žingsnis: 4 mm

Išorinis Ø: 65 mm

Aukštis: 25 mm

**Techninis aprašymas**

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Aukštis            | 25 mm     |
| Tolerancijos klasė | DIN 13 6g |
| Išorinis Ø         | 65 mm     |
| Žingsnis           | 4 mm      |
| Sriegio dydis      | M36       |

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Sriegio tipas   | M            |
| Profilio kampas | 60 laipsniai |
| Ašmenys         | HSS          |
| Norma           | EN 22568     |
| Pjovimo kryptis | dešininis    |
| Produkto rūšis  | Sriegpjovė   |

### Vartotojo duomenys

|                                | Paskirtis     | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|--------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis<br>(trumpadrožlis)   | ribotai tinka |                |           |
| Plienas <500 N/mm <sup>2</sup> | tinka         |                |           |
| Plienas <750 N/mm <sup>2</sup> | tinka         |                |           |
| Alyva                          | tinka         |                |           |
| sausasis                       | ribotai tinka |                |           |