

**Garant****Sriegpjovė HSS, MF: 5,5X0,9**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	141050 5,5X0,9
GTIN	4062406223106
Produktų klasė	11K

## Aprašymas

### Modelis:

Uždara forma su įpjova; **abiejose pusėse paviršinės įpjovos.**

**1 3/4 žingsnių įpjova.**

Pjovimo kryptis: dešininis

Tolerancijos klasė: DIN 13 6g

Žingsnis: 0,9 mm

Išorinis Ø: 20 mm

Aukštis: 5 mm

## Techninis aprašymas

Išorinis Ø	20 mm
Aukštis	5 mm
Tolerancijos klasė	DIN 13 6g
Žingsnis	0,9 mm
Sriegio dydis	M5,5×0,9

Sriegio tipas	MF
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS
Norma	EN 22568
Pjovimo kryptis	dešininis
Produkto rūšis	Sriegpjovė

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Alyva	tinka		
sausasis	ribotai tinka		