

Sriegpjovė 6e, M: M16



Užsakymo data

Užsakymo numeris	140350 M16
GTIN	4062406221713
Produktų klasė	11K

Aprašymas

Modelis:

Uždara, forma su įpjova. \geq M3 su paviršinėmis įpjovomis abiejose pusėse, kad būtų lengviau sriegti ir drožlės būtų kreipiamos pjovimo kryptimi. **1 3/4 žingsnio įpjova.**

Tolerancijos 6e = **nuokrypis maždaug 0,03–0,04 mm.** „Vidutinei“ tikslumo klasei pasiekti, po užsriegto strypo **padengimo galvaniniu būdu.**

Techninis aprašymas

Tolerancijos klasė	DIN 13 6e
Aukštis	18 mm
Išorinis Ø	45 mm
Žingsnis	2 mm
Sriegio dydis	M16
Sriegio tipas	M
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS

Norma	EN 22568
Pjovimo kryptis	dešininis
Produkto rūšis	Sriegpjovė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Alyva	tinka		
sausasis	ribotai tinka		