

Garant**Sriegpjovė, UNC: 1.1/2-6****Užsakymo data**

| | |
|------------------|----------------|
| Užsakymo numeris | 142520 1.1/2-6 |
| GTIN | 4062406224172 |
| Produktų klasė | 11K |

Aprašymas**Modelis:**

Uždara, forma su įpjova; **su paviršinėmis įpjovomis abiejose pusėse**, kad sriegimas taptų lengvesnis ir drožlės būtų kreipiamos pjovimo kryptimi. **1 3/4 žingsnių įpjova.**

Paskirtis:

UNC coliniams stambiams sriegiams ASME – B1.1.

Tolerancijos klasė: 2A

Vijų skaičius colyje: 6

Sriegio Ø: 38,1 mm

Išorinis Ø: 75 mm

Aukštis: 30 mm

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------|---------|
| Sriegio Ø | 38,1 mm |
| Vijų skaičius colyje | 6 |
| Aukštis | 30 mm |
| Išorinis Ø | 75 mm |

| | |
|--------------------|--------------|
| Sriegio dydis | 1.1/2-6 UNC |
| Pjovimo kryptis | dešininis |
| Sriegio tipas | UNC |
| Profilio kampas | 60 laipsniai |
| Ašmenys | HSS |
| Norma | EN 22568 |
| Tolerancijos klasė | 2A |
| Produkto rūšis | Sriegpjovė |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|--------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis (trumpadrožlis) | ribotai tinka | | |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | | |
| Alyva | tinka | | |
| sausasis | ribotai tinka | | |