

Garant**Sriegpjovė 6g, M: M45****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	140300 M45
GTIN	4062406221614
Produktų klasė	11K

Aprašymas**Modelis:**

Uždara, forma su įpjova. **≥ M3 su paviršinėmis įpjovomis abiejose pusėse**, kad būtų lengviau sriegti ir drožlės būtų kreipiamos pjovimo kryptimi. **1 3/4 žingsnių įpjova.**

Pjovimo kryptis: dešininis

Tolerancijos klasė: DIN 13 6g

Žingsnis: 4,5 mm

Išorinis Ø: 90 mm

Aukštis: 36 mm

Techninis aprašymas

Tolerancijos klasė	DIN 13 6g
Žingsnis	4,5 mm
Išorinis Ø	90 mm
Aukštis	36 mm
Sriegio dydis	M45

Sriegio tipas	M
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS
Norma	EN 22568
Pjovimo kryptis	dešininis
Produkto rūšis	Sriegpjovė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Alyva	tinka		
sausasis	ribotai tinka		