

**Garant****Sriegpjovė, UNC: 1.1/4-7****Užsakymo data**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Užsakymo numeris | 142520 1.1/4-7 |
| GTIN             | 4062406224189  |
| Produktų klasė   | 11K            |

**Aprašymas****Modelis:**

Uždara, forma su įpjova; **su paviršinėmis įpjovomis abiejose pusėse**, kad sriegimas taptų lengvesnis ir drožlės būtų kreipiamos pjovimo kryptimi. **1 3/4 žingsnių įpjova.**

**Paskirtis:**

**UNC coliniams stambiams sriegiams ASME – B1.1.**

Tolerancijos klasė: 2A

Vijų skaičius colyje: 7

Sriegio Ø: 31,75 mm

Išorinis Ø: 65 mm

Aukštis: 25 mm

**Techninis aprašymas**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Vijų skaičius colyje | 7        |
| Aukštis              | 25 mm    |
| Išorinis Ø           | 65 mm    |
| Sriegio Ø            | 31,75 mm |

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Sriegio dydis      | 1.1/4-7 UNC  |
| Pjovimo kryptis    | dešininis    |
| Sriegio tipas      | UNC          |
| Profilio kampas    | 60 laipsniai |
| Ašmenys            | HSS          |
| Norma              | EN 22568     |
| Tolerancijos klasė | 2A           |
| Produkto rūšis     | Sriegpjovė   |

### Vartotojo duomenys

|                                | Paskirtis     | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|--------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis<br>(trumpadrožlis)   | ribotai tinka |                |           |
| Plienas <500 N/mm <sup>2</sup> | tinka         |                |           |
| Plienas <750 N/mm <sup>2</sup> | tinka         |                |           |
| Alyva                          | tinka         |                |           |
| sausasis                       | ribotai tinka |                |           |