

Garant**Sriegpjovė HSS-E, MF: 48X1,5****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 141055 48X1,5 |
| GTIN | 4062406223786 |
| Produktų klasė | 11K |

Aprašymas**Modelis:**

Uždara forma su įpjova; **abiejose pusėse paviršinės įpjovos.**

2 žingsnių įpjova. Nugludintas ir įzotintas paviršius, priekinis pjovimo kampas apie 15°.

Nerūdijančiam ir itin tvirtam plienui.

Pjovimo kryptis: dešininis

Tolerancijos klasė: DIN 13 6g

Žingsnis: 1,5 mm

Išorinis Ø: 90 mm

Aukštis: 22 mm

Techninis aprašymas

| | |
|--------------------|-----------|
| Aukštis | 22 mm |
| Išorinis Ø | 90 mm |
| Žingsnis | 1,5 mm |
| Tolerancijos klasė | DIN 13 6g |

| | |
|-----------------|--------------|
| Sriegio dydis | M48×1,5 |
| Sriegio tipas | MF |
| Profilio kampas | 60 laipsniai |
| Ašmenys | HSS E |
| Norma | EN 22568 |
| Pjovimo kryptis | dešininis |
| Produkto rūšis | Sriegpjovė |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <1100 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <1400 N/mm ² | ribotai tinka | | |
| INOX <900 N/mm ² | tinka | | |
| INOX >900 N/mm ² | ribotai tinka | | |
| Alyva | tinka | | |
| sausasis | ribotai tinka | | |