

Garant**Sriegpjovė, G: G1.3/4****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 142050 G1.3/4 |
| GTIN | 4062406223984 |
| Produktų klasė | 11K |

Aprašymas**Modelis:**

Uždara, forma su įpjova; **su paviršinėmis įpjovomis abiejose pusėse**, kad sriegimas taptų lengvesnis ir drožlės būtų kreipiamos pjovimo kryptimi. **1 3/4 žingsnių įpjova.**

Paskirtis:

Cilindriniam Whitworth vamzdiniam sriegiui DIN ISO 228/1.

Norma: EN 24231

Vijų skaičius colyje: 11

Sriegio Ø: 53,75 mm

Išorinis Ø: 90 mm

Aukštis: 22 mm

Techninis aprašymas

| | |
|--------------------|-----------|
| Sriegio Ø | 53,75 mm |
| Pjovimo kryptis | dešininis |
| Tolerancijos klasė | A |
| Sriegio dydis | G1.3/4 |

| | |
|----------------------|--------------|
| Aukštis | 22 mm |
| Vijų skaičius colyje | 11 |
| Išorinis Ø | 90 mm |
| Sriegio tipas | G |
| Profilio kampas | 55 laipsniai |
| Ašmenys | HSS |
| Norma | EN 24231 |
| Produkto rūšis | Sriegpjovė |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|--------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis (trumpadrožlis) | ribotai tinka | | |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | | |
| Alyva | tinka | | |
| sausasis | ribotai tinka | | |