

Garant**Sriegpjovė, UNF: 8-36****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	142620 8-36
GTIN	4062406224240
Produktų klasė	11K

Aprašymas**Modelis:**

Uždara, forma su įpjova; **su paviršinėmis įpjovomis abiejose pusėse**, kad sriegimas taptų lengvesnis ir drožlės būtų kreipiamos pjovimo kryptimi. **1 3/4 žingsnių įpjova.**

Paskirtis:

UNF coliniams smulkiems sriegiams ASME – B1.1.

Tolerancijos klasė: 2A

Vijų skaičius colyje: 36

Sriegio Ø: 4,17 mm

Išorinis Ø: 20 mm

Aukštis: 7 mm

Techninis aprašymas

Sriegio Ø	4,17 mm
Vijų skaičius colyje	36
Išorinis Ø	20 mm
Aukštis	7 mm

Sriegio dydis	8-36 UNF
Pjovimo kryptis	dešininis
Sriegio tipas	UNF
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS
Norma	EN 22568
Tolerancijos klasė	2A
Produkto rūšis	Sriegpjovė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Alyva	tinka		
sausasis	ribotai tinka		