

Garant**Sriegpjovė HSS-E, MF: 4X0,35****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	141055 4X0,35
GTIN	4062406223359
Produktų klasė	11K

Aprašymas**Modelis:**

Uždara forma su įpjova; **abiejose pusėse paviršinės įpjovos.**

2 žingsnių įpjova. Nugludintas ir įzotintas paviršius, priekinis pjovimo kampas apie 15°.

Nerūdijančiam ir itin tvirtam plienui.

Pjovimo kryptis: dešininis

Tolerancijos klasė: DIN 13 6g

Žingsnis: 0,35 mm

Išorinis Ø: 20 mm

Aukštis: 5 mm

Techninis aprašymas

Išorinis Ø	20 mm
Tolerancijos klasė	DIN 13 6g
Aukštis	5 mm
Žingsnis	0,35 mm

Sriegio dydis	M4×0,35
Sriegio tipas	MF
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS E
Norma	EN 22568
Pjovimo kryptis	dešininis
Produkto rūšis	Sriegpjovė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1100 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka		
INOX <900 N/mm ²	tinka		
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka		
Alyva	tinka		
sausasis	ribotai tinka		