

**Garant****Sriegpjovė, UNF: 9/16-18****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	142620 9/16-18
GTIN	4062406224295
Produktų klasė	11K

**Aprašymas****Modelis:**

Uždara, forma su įpjova; **su paviršinėmis įpjovomis abiejose pusėse**, kad sriegimas taptų lengvesnis ir drožlės būtų kreipiamos pjovimo kryptimi. **1 3/4 žingsnių įpjova.**

**Paskirtis:**

**UNF coliniams smulkiems sriegiams ASME – B1.1.**

Tolerancijos klasė: 2A

Vijų skaičius colyje: 18

Sriegio Ø: 14,29 mm

Išorinis Ø: 38 mm

Aukštis: 10 mm

**Techninis aprašymas**

Vijų skaičius colyje	18
Sriegio Ø	14,29 mm
Išorinis Ø	38 mm
Aukštis	10 mm

Sriegio dydis	9/16-18 UNF
Pjovimo kryptis	dešininis
Sriegio tipas	UNF
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS
Norma	EN 22568
Tolerancijos klasė	2A
Produkto rūšis	Sriegpjovė

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Alyva	tinka		
sausasis	ribotai tinka		