

**Garant****Sriegpjovė Šešiabriaunė, M: M64****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	140920 M64
GTIN	4062406222017
Produktų klasė	11K

**Aprašymas****Modelis:**

Išorinis šešiabriaunis standartiniams raktų dydžiams. **Be** paviršinių įpjovų. **1 3/4 žingsnių įpjova.**

**Pastaba:**

Pažeistų sriegių atstatymui arba sriegimui sunkiai prieinamose vietose.

Tolerancijos klasė: DIN 13 6g

Žingsnis: 6 mm

Rakto dydis: 115 mm

Aukštis: 36 mm

**Techninis aprašymas**

Žingsnis	6 mm
Aukštis	36 mm
Rakto dydis	115 mm
Sriegio dydis	M64
Įpjovimo kryptis	dešininis
Sriegio tipas	M

Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS
Norma	DIN 382
Tolerancijos klasė	DIN 13 6g
Produkto rūšis	Sriegpjovė

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka		
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka		
CuZn	ribotai tinka		
Alyva	tinka		
sausasis	ribotai tinka		