

**Garant****Sriegpjovė 6e, M: M7****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	140350 M7
GTIN	4062406221690
Produktų klasė	11K

**Aprašymas****Modelis:**

Uždara, forma su įpjova.  $\geq$  **M3 su paviršinėmis įpjovomis abiejose pusėse**, kad būtų lengviau sriegti ir drožlės būtų kreipiamos pjovimo kryptimi. **1 3/4 žingsnio įpjova.**

Tolerancijos 6e = **nuokrypis maždaug 0,03–0,04 mm.** „Vidutinei“ tikslumo klasei pasiekti, po užsriegto strypo **padengimo galvaniniu būdu.**

**Techninis aprašymas**

Išorinis $\varnothing$	25 mm
Žingsnis	1 mm
Tolerancijos klasė	DIN 13 6g
Aukštis	9 mm
Sriegio dydis	M7
Sriegio tipas	M
Profilio kampas	60 laipsniai

Ašmenys	HSS
Norma	EN 22568
Pjovimo kryptis	dešininis
Produkto rūšis	Sriegpjovė

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Alyva	tinka		
sausasis	ribotai tinka		