

Garant
Sriegpjovė, BSP: W1.3/8

Užsakymo data

Užsakymo numeris	141550 W1.3/8
GTIN	4062406223892
Produktų klasė	11K

Aprašymas
Modelis:

Uždara, forma su įpjova; **su paviršinėmis įpjovomis abiejose pusėse**, kad sriegimas taptų lengvesnis ir drožlės būtų kreipiamos pjovimo kryptimi. **1 3/4 žingsnio įpjova.**

Paskirtis:

Whitworth sriegiams pagal BSW normą BS84 su vidutine tolerancija.

Techninis aprašymas

Sriegio Ø	34,93 mm
Pjovimo kryptis	dešininis
Tolerancijos klasė	vidutinis
Sriegio dydis	W1.3/8
Išorinis Ø	65 mm
Vijų skaičius colyje	6
Aukštis	25 mm

Sriegio tipas	BSW
Profilio kampas	55 laipsniai
Ašmenys	HSS
Norma	EN 22568
Produkto rūšis	Sriegpjovė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Alyva	tinka		
sausasis	ribotai tinka		