

Garant**Sriegpjovė HSS-E, MF: 30X1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	141055 30X1
GTIN	4062406223601
Produktų klasė	11K

Aprašymas**Modelis:**

Uždara forma su įpjova; **abiejose pusėse paviršinės įpjovos.**

2 žingsnių įpjova. Nugludintas ir įzotintas paviršius, priekinis pjovimo kampas apie 15°.

Nerūdijančiam ir itin tvirtam plienui.

Pjovimo kryptis: dešininis

Tolerancijos klasė: DIN 13 6g

Žingsnis: 1 mm

Išorinis Ø: 65 mm

Aukštis: 18 mm

Techninis aprašymas

Žingsnis	1 mm
Aukštis	18 mm
Išorinis Ø	65 mm
Tolerancijos klasė	DIN 13 6g

Sriegio dydis	M30×1
Sriegio tipas	MF
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS E
Norma	EN 22568
Pjovimo kryptis	dešininis
Produkto rūšis	Sriegpjovė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1100 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka		
INOX <900 N/mm ²	tinka		
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka		
Alyva	tinka		
sausasis	ribotai tinka		