

**Garant****Sriegpjovė, G: G4****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	142060 G4
GTIN	4062406224417
Produktų klasė	11K

**Aprašymas****Modelis:**

**Šešiabriaunės** sriegpjovės **be** paviršinių įpjovų; galutiniam kalibravimui.

**Paskirtis:**

**Cilindriniam Whitworth vamzdiniam sriegiui** DIN ISO 228/1.

Norma: DIN 382

Vijų skaičius colyje: 11

Sriegio Ø: 113,03 mm

Rakto dydis: 160 mm

Aukštis: 25 mm

**Techninis aprašymas**

Rakto dydis	160 mm
Vijų skaičius colyje	11
Sriegio Ø	113,03 mm
Aukštis	25 mm
Sriegio dydis	G4

Tolerancijos klasė	A
Pjovimo kryptis	dešininis
Sriegio tipas	G
Profilio kampas	55 laipsniai
Ašmenys	HSS
Norma	DIN 382
Produkto rūšis	Sriegpjovė

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka		
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka		
CuZn	ribotai tinka		
Alyva	tinka		
sausasis	ribotai tinka		