

SWISS TOOLS

Tekinimo plokštelės laikiklis dešininis, PSC, Koto Ø / plokštelių dydis: 40/08HPmm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	320305 40/08HP
GTIN	2050002039735
Produktų klasė	36D

Aprašymas

Pastaba:

Tinkamą **HP purkštuką** Nr. 320001 reikia užsakyti atskirai! Atsargines dalis Nr.320610 – 320626 galima rasti atsarginių dalių sąrašė.

PSC tvirtinimo kaiščiai pagal paklausimą.

Techninis aprašymas

Plokštelės dydis	08HP
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	50 mm
atstumas tarp ašies ir viršūnės f	27 mm
Koto Ø	40 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	WN.. 0804..
Atsarginė dalis	P04
Minimalus pagalbinės kiaurymės Ø D ₁ min	50 mm
Bendras ilgis	75 mm
Laikiklis	PSC

Paskirtis	dešininė
Laikiklio norma	ISO 26623-1
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Spyruoklinis kaištis Nr. 7 Tipas P02	320618 P02
Atraminė plokštelė Nr. 1 Tipas P04	320610 P04
Atraminė plokštelė Nr. 1 Tipas P05	320610 P05
Spyruoklinis kaištis Nr. 7 Tipas P04	320618 P04
Užveržimo varžtas Nr. 3 Tipas P06	320611 P06
Spyruoklinis kaištis Nr. 7 Tipas P05	320618 P05
Svirtis Nr. 4 Tipas P05	320612 P05
Svirtis Nr. 4 Tipas P04	320612 P04
Purkštuko žiedas Nr. 5 Tipas D07	320613 D07
Užveržimo varžtas Nr. 3 Tipas D07	320611 D07
Spyruoklinis kaištis Nr. 7 Tipas P01	320618 P01
Užveržimo varžtas Nr. 3 Tipas P01	320611 P01
Užveržimo varžtas Nr. 3 Tipas P02	320611 P02
Svirtis Nr. 4 Tipas P02	320612 P02
Spyruoklinis kaištis Nr. 7 Tipas P06	320618 P06
Atraminė plokštelė Nr. 1 Tipas P02	320610 P02
Svirtis Nr. 4 Tipas P01	320612 P01
Atraminė plokštelė Nr. 1 Tipas P01	320610 P01
Svirtis Nr. 4 Tipas P06	320612 P06
Aušinimo purkštukas (HP) Tipas 63	320001 63
Spaustukas Nr. 6 Tipas D07	320614 D07

Atraminė plokštelė Nr. 1 Tipas P06

320610 P06

Užveržimo varžtas Nr. 3 Tipas P05

320611 P05