

SWISS TOOLS

Tekinimo plokštelės laikiklis dešininis, PSC, Koto Ø / plokštelių dydis: 50/16HPmm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	320350 50/16HP
GTIN	2050002039971
Produktų klasė	36D

Aprašymas

Pastaba:

Tinkamą **HP purkštuką** Nr. 320001 reikia užsakyti atskirai! Atsargines dalis Nr.320610 – 320626 galima rasti atsarginių dalių sąraše.

PSC tvirtinimo kaiščiai pagal paklausimą.

Techninis aprašymas

Atsarginė dalis	S07
Tinkamos keičiamos plokštelės	VB.. 1604..
atstumas tarp ašies ir viršūnės f	35 mm
Minimalus pagalbinės kiaurymės Ø D ₁ min	63 mm
Koto Ø	50 mm
Plokštelės dydis	16
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	60 mm
Bendras ilgis	90 mm
Laikiklis	PSC

Paskirtis	dešininis
Laikiklio norma	ISO 26623-1
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Svirtis Nr. 4 Tipas P02	320612 P02
Atraminė plokštelė Nr. 1 Tipas P01	320610 P01
Užveržimo varžtas Nr. 3 Tipas P02	320611 P02
Spaustukas Nr. 6 Tipas D07	320614 D07
Purkštuko žiedas Nr. 5 Tipas D07	320613 D07
Aušinimo purkštukas (HP) Tipas 63	320001 63
Atraminė plokštelė Nr. 1 Tipas P05	320610 P05
Užveržimo varžtas Nr. 3 Tipas P05	320611 P05
Spyruoklinis kaištis Nr. 7 Tipas P01	320618 P01
Spyruoklinis kaištis Nr. 7 Tipas P02	320618 P02
Spyruoklinis kaištis Nr. 7 Tipas P04	320618 P04
Svirtis Nr. 4 Tipas P01	320612 P01
Atraminė plokštelė Nr. 1 Tipas P02	320610 P02
Užveržimo varžtas Nr. 3 Tipas P01	320611 P01
Spyruoklinis kaištis Nr. 7 Tipas P06	320618 P06
Svirtis Nr. 4 Tipas P04	320612 P04
Atraminė plokštelė Nr. 1 Tipas P06	320610 P06
Užveržimo varžtas Nr. 3 Tipas D07	320611 D07
Atraminė plokštelė Nr. 1 Tipas P04	320610 P04
Svirtis Nr. 4 Tipas P06	320612 P06
Užveržimo varžtas Nr. 3 Tipas P06	320611 P06

Svirtis Nr. 4 Tipas P05

320612 P05

Spyruoklinis kaištis Nr. 7 Tipas P05

320618 P05