

SWISS TOOLS

**Tekinimo laikiklis neutralus, HSK-T, Koto Ø / Plokštės dydis – A matmuo:
4016-80HPmm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	320080 4016-80HP
GTIN	2050002039728
Produktų klasė	36D

Aprašymas**Pastaba:**

PSC tvirtinimo kaiščiai pagal paklausimą.

Tinkamą **HP purkštuką** Nr. 320001 reikia užsakyti atskirai! Atsargines dalis Nr.320610 – 320626 galima rasti atsarginių dalių sąrašė.

Techninis aprašymas

Koto Ø	40 mm
Atsarginė dalis	S07
Tinkamos keičiamos plokštelės	VB.. 1604..
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	80 mm
Plokštelės dydis	16
Bendras ilgis	100 mm
Laikiklis	HSK-T
Paskirtis	neutralus
Laikiklio norma	ISO 12164-3
Vidinis aušinimas	taip
Koto rūšis	Tuščiaviduris kūginis kotas

Produkto rūšis

Tekinimo plokštelių laikiklis
su keičiama plokšte**Priedai**

Užveržimo varžtas Nr. 3 Tipas D07	320611 D07
Aušinimo purkštukas (HP) Tipas 63	320001 63
Svirtis Nr. 4 Tipas P06	320612 P06
Užveržimo varžtas Nr. 3 Tipas P06	320611 P06
Purkštuko žiedas Nr. 5 Tipas D07	320613 D07
Spyruoklinis kaištis Nr. 7 Tipas P04	320618 P04
Atraminė plokštelė Nr. 1 Tipas P06	320610 P06
Atraminė plokštelė Nr. 1 Tipas P01	320610 P01
Svirtis Nr. 4 Tipas P04	320612 P04
Užveržimo varžtas Nr. 3 Tipas P02	320611 P02
Svirtis Nr. 4 Tipas P05	320612 P05
Spyruoklinis kaištis Nr. 7 Tipas P05	320618 P05
Atraminė plokštelė Nr. 1 Tipas P04	320610 P04
Užveržimo varžtas Nr. 3 Tipas P05	320611 P05
Svirtis Nr. 4 Tipas P01	320612 P01
Atraminė plokštelė Nr. 1 Tipas P05	320610 P05
Spyruoklinis kaištis Nr. 7 Tipas P06	320618 P06
Spaustukas Nr. 6 Tipas D07	320614 D07
Svirtis Nr. 4 Tipas P02	320612 P02
Spyruoklinis kaištis Nr. 7 Tipas P02	320618 P02
Atraminė plokštelė Nr. 1 Tipas P02	320610 P02
Spyruoklinis kaištis Nr. 7 Tipas P01	320618 P01
Užveržimo varžtas Nr. 3 Tipas P01	320611 P01