

SWISS TOOLS

**Tekinimo plokštelės laikiklis kairinis, PSC, Koto Ø / plokštelių dydis:
50/11HPmm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|----------------|
| Užsakymo numeris | 320341 50/11HP |
| GTIN | 2050002039964 |
| Produktų klasė | 36D |

Aprašymas**Pastaba:**

Tinkamą **HP purkštuką** Nr. 320001 reikia užsakyti atskirai! Atsargines dalis Nr.320610 – 320626 galima rasti atsarginių dalių sąrašė.

PSC tvirtinimo kaiščiai pagal paklausimą.

Techninis aprašymas

| | |
|---|-----------|
| Tinkamos keičiamos plokštelės | DC.. 11T3 |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 60 mm |
| atstumas tarp ašies ir viršūnės f | 35 mm |
| Minimalus pagalbinės kiaurymės Ø D ₁ min | 63 mm |
| Koto Ø | 50 mm |
| Plokštelės dydis | 11 |
| Atsarginė dalis | S05 |
| Bendras ilgis | 90 mm |
| Laikiklis | PSC |

| | |
|-------------------|---|
| Paskirtis | kairinis |
| Laikiklio norma | ISO 26623-1 |
| Vidinis aušinimas | taip |
| Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte |

Priedai

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Užveržimo varžtas Nr. 3 Tipas D07 | 320611 D07 |
| Spyruoklinis kaištis Nr. 7 Tipas P04 | 320618 P04 |
| Spyruoklinis kaištis Nr. 7 Tipas P06 | 320618 P06 |
| Atraminė plokštelė Nr. 1 Tipas P02 | 320610 P02 |
| Atraminė plokštelė Nr. 1 Tipas P01 | 320610 P01 |
| Atraminė plokštelė Nr. 1 Tipas P05 | 320610 P05 |
| Užveržimo varžtas Nr. 3 Tipas P06 | 320611 P06 |
| Spaustukas Nr. 6 Tipas D07 | 320614 D07 |
| Svirtis Nr. 4 Tipas P01 | 320612 P01 |
| Spyruoklinis kaištis Nr. 7 Tipas P02 | 320618 P02 |
| Spyruoklinis kaištis Nr. 7 Tipas P01 | 320618 P01 |
| Užveržimo varžtas Nr. 3 Tipas P05 | 320611 P05 |
| Atraminė plokštelė Nr. 1 Tipas P04 | 320610 P04 |
| Atraminė plokštelė Nr. 1 Tipas P06 | 320610 P06 |
| Spyruoklinis kaištis Nr. 7 Tipas P05 | 320618 P05 |
| Svirtis Nr. 4 Tipas P02 | 320612 P02 |
| Svirtis Nr. 4 Tipas P05 | 320612 P05 |
| Purkštuko žiedas Nr. 5 Tipas D07 | 320613 D07 |
| Užveržimo varžtas Nr. 3 Tipas P02 | 320611 P02 |
| Užveržimo varžtas Nr. 3 Tipas P01 | 320611 P01 |
| Svirtis Nr. 4 Tipas P06 | 320612 P06 |

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Svirtis Nr. 4 Tipas P04 | 320612 P04 |
| Aušinimo purkštukas (HP) Tipas 63 | 320001 63 |