

SWISS TOOLS

**Tekinimo plokštelės laikiklis kairinis, PSC, Koto Ø / plokštelių dydis:
50/15HPmm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	320336 50/15HP
GTIN	2050002039926
Produktų klasė	36D

Aprašymas**Pastaba:**

Tinkamą **HP purkštuką** Nr. 320001 reikia užsakyti atskirai! Atsargines dalis Nr.320610 – 320626 galima rasti atsarginių dalių sąrašė.

PSC tvirtinimo kaiščiai pagal paklausimą.

Techninis aprašymas

Koto Ø	50 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DN.. 1506..
Atsarginė dalis	P05
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	60 mm
Plokštelės dydis	15
atstumas tarp ašies ir viršūnės f	35 mm
Minimalus pagalbinės kiaurymės Ø D ₁ min	63 mm
Bendras ilgis	90 mm
Laikiklis	PSC

Paskirtis	kairinis
Laikiklio norma	ISO 26623-1
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Svirtis Nr. 4 Tipas P06	320612 P06
Užveržimo varžtas Nr. 3 Tipas P02	320611 P02
Aušinimo purkštukas (HP) Tipas 63	320001 63
Purkštuko žiedas Nr. 5 Tipas D07	320613 D07
Spyruoklinis kaištis Nr. 7 Tipas P02	320618 P02
Užveržimo varžtas Nr. 3 Tipas D07	320611 D07
Atraminė plokštelė Nr. 1 Tipas P05	320610 P05
Svirtis Nr. 4 Tipas P01	320612 P01
Atraminė plokštelė Nr. 1 Tipas P06	320610 P06
Spyruoklinis kaištis Nr. 7 Tipas P05	320618 P05
Svirtis Nr. 4 Tipas P02	320612 P02
Atraminė plokštelė Nr. 1 Tipas P01	320610 P01
Spyruoklinis kaištis Nr. 7 Tipas P04	320618 P04
Užveržimo varžtas Nr. 3 Tipas P05	320611 P05
Atraminė plokštelė Nr. 1 Tipas P04	320610 P04
Užveržimo varžtas Nr. 3 Tipas P06	320611 P06
Atraminė plokštelė Nr. 1 Tipas P02	320610 P02
Spaustukas Nr. 6 Tipas D07	320614 D07
Užveržimo varžtas Nr. 3 Tipas P01	320611 P01
Svirtis Nr. 4 Tipas P04	320612 P04
Spyruoklinis kaištis Nr. 7 Tipas P01	320618 P01

Svirtis Nr. 4 Tipas P05

320612 P05

Spyruoklinis kaištis Nr. 7 Tipas P06

320618 P06