

SWISS TOOLS

## Tekinimo plokštelės laikiklis dešininis, PSC, Koto Ø / plokštelių dydis: 50/15HPmm



### Užsakymo data

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Užsakymo numeris | 320335 50/15HP |
| GTIN             | 2050002039902  |
| Produktų klasė   | 36D            |

### Aprašymas

#### Pastaba:

Tinkamą **HP purkštuką** Nr. 320001 reikia užsakyti atskirai! Atsargines dalis Nr.320610 – 320626 galima rasti atsarginių dalių sąrašė.

PSC tvirtinimo kaiščiai pagal paklausimą.

### Techninis aprašymas

|   |             |
|---|-------------|
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo                     | 60 mm       |
| atstumas tarp ašies ir viršūnės f                   | 35 mm       |
| Minimalus pagalbinės kiaurymės Ø D <sub>1</sub> min | 63 mm       |
| Koto Ø  | 50 mm       |
| Atsarginė dalis                                     | P05         |
| Tinkamos keičiamos plokštelės                       | DN.. 1506.. |
| Plokštelės dydis                                    | 15          |
| Bendras ilgis                                       | 90 mm       |
| Laikiklis   | PSC         |

|                   |   |
|-------------------|---|
| Paskirtis         | dešininis   |
| Laikiklio norma   | ISO 26623-1                                       |
| Vidinis aušinimas | taip  |
| Produkto rūšis    | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte |

## Priedai

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Užveržimo varžtas Nr. 3 Tipas D07    | 320611 D07 |
| Spyruoklinis kaištis Nr. 7 Tipas P01 | 320618 P01 |
| Užveržimo varžtas Nr. 3 Tipas P06    | 320611 P06 |
| Spyruoklinis kaištis Nr. 7 Tipas P02 | 320618 P02 |
| Užveržimo varžtas Nr. 3 Tipas P02    | 320611 P02 |
| Atraminė plokštelė Nr. 1 Tipas P06   | 320610 P06 |
| Spyruoklinis kaištis Nr. 7 Tipas P06 | 320618 P06 |
| Svirtis Nr. 4 Tipas P04              | 320612 P04 |
| Svirtis Nr. 4 Tipas P01              | 320612 P01 |
| Atraminė plokštelė Nr. 1 Tipas P02   | 320610 P02 |
| Svirtis Nr. 4 Tipas P06              | 320612 P06 |
| Spyruoklinis kaištis Nr. 7 Tipas P04 | 320618 P04 |
| Užveržimo varžtas Nr. 3 Tipas P01    | 320611 P01 |
| Svirtis Nr. 4 Tipas P05              | 320612 P05 |
| Aušinimo purkštukas (HP) Tipas 63    | 320001 63  |
| Atraminė plokštelė Nr. 1 Tipas P05   | 320610 P05 |
| Svirtis Nr. 4 Tipas P02              | 320612 P02 |
| Spyruoklinis kaištis Nr. 7 Tipas P05 | 320618 P05 |
| Užveržimo varžtas Nr. 3 Tipas P05    | 320611 P05 |
| Purkštuko žiedas Nr. 5 Tipas D07     | 320613 D07 |
| Atraminė plokštelė Nr. 1 Tipas P01   | 320610 P01 |

Spaustukas Nr. 6 Tipas D07

320614 D07

Atraminė plokštelė Nr. 1 Tipas P04

320610 P04