

SWISS TOOLS

**Tekinimo plokštelės laikiklis dešininis, PSC, Koto Ø / plokštelių dydis:  
40/12HPmm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	320315 40/12HP
GTIN	2050002039810
Produktų klasė	36D

**Aprašymas****Pastaba:**

Tinkamą **HP purkštuką** Nr. 320001 reikia užsakyti atskirai! Atsargines dalis Nr.320610 – 320626 galima rasti atsarginių dalių sąrašė.

PSC tvirtinimo kaiščiai pagal paklausimą.

**Techninis aprašymas**

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	50 mm
Minimalus pagalbinės kiaurymės Ø D <sub>1</sub> min	50 mm
Koto Ø	40 mm
Plokštelės dydis	12
Atsarginė dalis	P01
Tinkamos keičiamos plokštelės	CN.. 1204..
atstumas tarp ašies ir viršūnės f	27 mm
Bendras ilgis	74 mm
Laikiklis	PSC

Paskirtis	dešininis
Laikiklio norma	ISO 26623-1
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

## Priedai

Užveržimo varžtas Nr. 3 Tipas D07	320611 D07
Svirtis Nr. 4 Tipas P06	320612 P06
Spyruoklinis kaištis Nr. 7 Tipas P05	320618 P05
Spyruoklinis kaištis Nr. 7 Tipas P06	320618 P06
Svirtis Nr. 4 Tipas P02	320612 P02
Svirtis Nr. 4 Tipas P04	320612 P04
Užveržimo varžtas Nr. 3 Tipas P01	320611 P01
Aušinimo purkštukas (HP) Tipas 63	320001 63
Atraminė plokštelė Nr. 1 Tipas P01	320610 P01
Atraminė plokštelė Nr. 1 Tipas P04	320610 P04
Spyruoklinis kaištis Nr. 7 Tipas P04	320618 P04
Spyruoklinis kaištis Nr. 7 Tipas P01	320618 P01
Atraminė plokštelė Nr. 1 Tipas P05	320610 P05
Užveržimo varžtas Nr. 3 Tipas P05	320611 P05
Atraminė plokštelė Nr. 1 Tipas P06	320610 P06
Purkštuko žiedas Nr. 5 Tipas D07	320613 D07
Spyruoklinis kaištis Nr. 7 Tipas P02	320618 P02
Atraminė plokštelė Nr. 1 Tipas P02	320610 P02
Užveržimo varžtas Nr. 3 Tipas P02	320611 P02
Užveržimo varžtas Nr. 3 Tipas P06	320611 P06
Spaustukas Nr. 6 Tipas D07	320614 D07

Svirtis Nr. 4 Tipas P05	320612 P05
Svirtis Nr. 4 Tipas P01	320612 P01