

SWISS TOOLS

**Tekinimo plokštelės laikiklis kairinis, HSK-T, Koto Ø / plokštelių dydis:  
40/12HPmm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	320016 40/12HP
GTIN	2050002039612
Produktų klasė	36D

**Aprašymas****Pastaba:**

Tinkamą **HP purkštuką** Nr. 320001 reikia užsakyti atskirai! Atsargines dalis Nr.320610 – 320626 galima rasti atsarginių dalių sąrašė.

PSC tvirtinimo kaiščiai pagal paklausimą.

**Techninis aprašymas**

Koto Ø	40 mm
atstumas tarp ašies ir viršūnės f	27 mm
Minimalus pagalbinės kiaurymės Ø D <sub>1</sub> min	50 mm
Plokštelės dydis	12
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	55 mm
Atsarginė dalis	P01
Tinkamos keičiamos plokštelės	CN.. 1204..
Bendras ilgis	75 mm
Laikiklis	HSK-T

Paskirtis	kairinis
Laikiklio norma	ISO 12164-3
Vidinis aušinimas	taip
Koto rūšis	Tuščiaaviduris kūginis kotas
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

## Priedai

Svirtis Nr. 4 Tipas P02	320612 P02
Užveržimo varžtas Nr. 3 Tipas P02	320611 P02
Užveržimo varžtas Nr. 3 Tipas P05	320611 P05
Spaustukas Nr. 6 Tipas D07	320614 D07
Atraminė plokštelė Nr. 1 Tipas P05	320610 P05
Spyruoklinis kaištis Nr. 7 Tipas P05	320618 P05
Atraminė plokštelė Nr. 1 Tipas P01	320610 P01
Svirtis Nr. 4 Tipas P05	320612 P05
Spyruoklinis kaištis Nr. 7 Tipas P02	320618 P02
Spyruoklinis kaištis Nr. 7 Tipas P01	320618 P01
Spyruoklinis kaištis Nr. 7 Tipas P04	320618 P04
Atraminė plokštelė Nr. 1 Tipas P06	320610 P06
Purkštuko žiedas Nr. 5 Tipas D07	320613 D07
Atraminė plokštelė Nr. 1 Tipas P02	320610 P02
Svirtis Nr. 4 Tipas P01	320612 P01
Svirtis Nr. 4 Tipas P04	320612 P04
Aušinimo purkštukas (HP) Tipas 63	320001 63
Užveržimo varžtas Nr. 3 Tipas P01	320611 P01
Užveržimo varžtas Nr. 3 Tipas P06	320611 P06
Svirtis Nr. 4 Tipas P06	320612 P06

Užveržimo varžtas Nr. 3 Tipas D07	320611 D07
Atraminė plokštelė Nr. 1 Tipas P04	320610 P04
Spyruoklinis kaištis Nr. 7 Tipas P06	320618 P06