



Smailios kombinuotos replės, chromuotos izoliuotos pagal VDE, Visas ilgis: 145mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	701655 145
GTIN	4003773079361
Produktų klasė	73F

Aprašymas

Modelis:

Kontaktiniai paviršiai su specialiu trijų taškų kontūru patikimai laiko plokščias dalis. Lengvai pjauna, nes labai stiprus šarnyras. Išfrezuotas griovelis griebimo paviršiuje stipriai laiko ir traukia mažas detales, pvz., vinis, kaiščius, varžtus. Labai patogų dirbti sunkiai prieinamose vietose. Plona galvutė, smailėjančios žiaunos.

Izoliuota pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 darbams prie įtampos iki 1000 V.

Standartas:

DIN ISO 5746.

Apdirbama medžiaga:

Specialusis įrankių plienas.

Techninis aprašymas

visas ilgis	145 mm
Kerpa kietą vielą iki Ø	2 mm
Kerpa vidutinio kietumo vielą iki Ø	3 mm
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norma	DIN ISO 5746
Rankena	Daugiakomponentis apvalkalas
Medžiaga	Specialusis įrankinis plienas

Paviršius	chromuotas
nekibirkščiuojantis	ne
Produkto rūšis	Daugiafunkcės replės