

Garant**Užvertimo ir aukščio reguliavimo prietaisas su spaustuvais, Spaustuvų žiaunų plotis: 120mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

967565 120

GTIN

4045197806659

Produktų klasė

91J

Aprašymas**Modelis:**

Stabili ir labai tvirta kaldintų dalių / plieno konstrukcija. CNC apdirbti komponentai užtikrina labai ramią eigą ir tikslų kreipimą. Ekstremaliai stiprus užspaudimas specialiu spaudimo įtaisu.

Greitas įtvirtinimas bet kurioje norimoje padėtyje apsaugine užspaudimo svirtimi. **Saugumo funkcija:** spaustuvą galima nulenkti tik kai jis užfiksuotas teisingoje padėtyje (kai fiksavimo kaištis įsitvirtinęs vamzdžio įpjovoje).

Privalumai:

- **Spaustuvą kartu su aukščio reguliavimo įtaisu galima pasukti 360° be jokios papildomos sukimo plokštės.**
- **Laisvas darbinis paviršius nulenkus spaustuvą po darbastaliu.**
- **Įmontavus į rakinamą korpusą su durimis galima apsaugoti nuo vagysčių (korpusas tiekiamas pagal papildomą užsakymą).**

Paskirtis:

Spaustuvo pritaikymui pagal ergonomiškai labiausiai tinkamą darbo aukštį centimetrų tikslumu.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su tvirtinimo medžiagomis montavimui ant darbastalio. Spaustuvai Nr. 967100 dyd. 120.

Spalva:

Sidabriškai pilka spalva

Techninis aprašymas

aukštis suskleisto	296 mm
Svoris	27 kg
Aukščio reguliavimo ribos	132 mm
Produkto rūšis	Aukščio reguliavimo prietaisas