



Sugavimo saugos diržas IGNITE ION, Tipas:



Užsakymo data

Užsakymo numeris	098104
GTIN	4030281222255
Produktų klasė	09F

Aprašas

Aprašymas:

Nauja Ignite diržų serija su rafinuotomis detalėmis, pvz., **minkštos dalys ties pečiais ir kojomis**, aukštos kokybės Oktalock sagtys tolygiam abiejų dalių apkrovos paskirstymui. **Diržo suvyniojimo mechanizmas** darbui be trukdžių ir **kritimo indikatorius**. Maks. leistinas svoris: 140 kg.

Ignite Ion. Labai patogus ir aiškus naudotis **universalus diržas labai gerai prisitaikantis prie formos**. Du tekstiliniai pagrindiniai tvirtinimo taškai oranžinės spalvos, ąsa ant nugaros iš aliuminio. Diržą galima lengvai užsidėti ir pareguliuoti.

Paskirtis:

Fasadiniai darbai, apsauga dirbant ant pastolių, plieno gamyboje, su pakeliamais lopšiais, taip pat nuolatinė apsauga nuo kritimo.

Norma:

EN 361

Svoris: 1,2 kg

Techninis aprašymas

Serija	IGNITE
Gamintojo dydis	M / XXL

Klubų apimtis	800 – 1100 mm
Svoris	1,2 kg
Produkto rūšis	Sugavimo saugos diržas